

# Feuille de données du produit



Article N°: 4822/7016 Chariot à plateaux tûlés avec rebord

Equipements de manutention



Construction en acier avec 2 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur plateaux (mm)	248, 870
Longueur totale (mm)	1171
Largeur totale (mm)	700
Hauteur totale (mm)	910
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	47
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976748221