

# Feuille de données du produit



Article N°: 6404VZ Char à bras

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	1000
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1200
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	800
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	490
<b>Longueur totale (mm)</b>	1545
<b>Largeur totale (mm)</b>	800
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1190
<b>Type de pneu</b>	Caoutchouc
<b>Roues (mm)</b>	400 x 74
<b>Configuration</b>	offen
<b>Poids (kg)</b>	89
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976214221