




Produktname | *Product name*: Penlight X15  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0169  
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201633  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 04.01.2017

Version	Change	Date	Name
V0	---	04.01.17	LHE

## Penlight X15



**Technische Daten Penlight X15 / technical data Penlight X15:**



Zellenzahl	2x 1.5V AAA Micro Alkaline Batterien	<i>Number of cells</i>	2x 1.5V AAA Micro Alkaline batteries
Leuchtmittel	5mm LED	<i>Illuminant</i>	5mm LED
Schaltfunktion	AN / AUS	<i>Switch function</i>	On / Off
Leuchtdauer	45 Stunden	<i>Operation time</i>	45 hours
Lichtstrom	15 lm	<i>Light output</i>	15 lm
Leuchtkraft	45 lx	<i>Peak beam illuminance</i>	45 lx
Betriebstemperatur	0°C...+25°C	<i>Operating temperature</i>	0°C...+25°C
Lagertemperatur	-25°C...+70°C	<i>Storage temperature</i>	-25°C...+70°C
Maße	Länge: 133.8mm Durchmesser: 12.5mm	<i>Dimensions</i>	<i>Length: 133.8mm diameter: 12.5mm</i>
Gewicht	15.5g ohne Batterien 37,5g mit Batterien	<i>Weight</i>	15.5g without batteries 37,5g with batteries
Endoberfläche	mattierte Oberfläche	<i>Surface finish</i>	Matt finish
Farbe	Silber	<i>Color</i>	Silver
Approbation	CE	<i>Approval</i>	CE
Zubehör	Gürtelclip	<i>Accessories</i>	Belt clip