

Glastürkühlschrank KBS 402 GU

Umluft-Glastürgewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Glastür ist abschließbar und der Aluminiumrahmen mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Der massive Stangengriff und die Halter für den Wandabstand liegen dem Gerät bei. Das manuelle Thermostat, der Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung sowie die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorne 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen. Werkseitig wird der Kühlschrank mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis ist ein Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich.

Artikel-Nr.: 347408
GTIN: 4059395003482



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- Innenbeleuchtung separat schaltbar
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Umluftkühlung
- Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- Massiver Edelstahl-Stangengriff
- Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich (mehrpreispflichtig)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:

Geräteart

Kühlschrank

Produktgruppe	A
Herstellerkennung	KBS 402 GU
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,13 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	74 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	2 °C
Bruttoinhalt	361 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,75 m ²
Energieverbrauch im Jahr	773 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	14,8
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	H2
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



773 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Rost für KBS 201 401 202 402

Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg

GTIN: 4059395093476

Artikel-Nr.: 999003

Höhenverstellbare FüÙe Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | SchoÙbergstraÙe 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de