

Impulstiefkühltruhe KBS 68 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 68 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 602 Liter bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Der Innenkorpus ist aus beschichtetem Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9141068
GTIN: 4059395048803



Produktvorteile:

- Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 290
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 6x 826462 Korb oder 2x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen und 1x 826467 Korbgestell für 5x 5 Liter Eisschalen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	Nova 61-2BD120A
Abmessungen außen:	
Breite	1804 mm
Tiefe	694 mm
Höhe	867 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1646 mm
Tiefe	536 mm
Höhe	688 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	-16 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech pulverbeschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	75 kg
Serienzubehör	Rollen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	35 °C

Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	77 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzinhalt Tiefkühlung	489 l
Energieverbrauch im Jahr	909 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	36,4
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
EPREL Registrierungsnummer	1563377
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold Nova 61-2BD120A



909 kWh/annum



489 L



-18 °C



≤ 35 °C

8102/6102

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

Trennwand für Korb 826462

Trennwand für Korb 826462

GTIN: 4059395029222

Artikel-Nr.: 826463

Korbgestell für 4 Eisbehälter

Korbgestell 3+1 für KBS 38 G, 58 G und 68 G

GTIN: 4059395029239

Artikel-Nr.: 826466

Korbgestell für 5 Eisbehälter

Korbgestell 4+1 für KBS 28 G, 48 G und 68 G

GTIN: 4059395029246

Artikel-Nr.: 826467

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de