



# Product data sheet

Art nr.: 4365 Platenstandaard (zonder insteekbeugels)

**Transportmiddelen**



Profielstaal en gelaste stalen buis, gepoedercoat, houten platform. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Nuttige beugelafstand 90 mm. 4 Rubber voeten. Aan één zijde een zesdelige looprol. Levering zonder insteekbeugels.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	1200
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1600
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Totale lengte (mm)</b>	1765
<b>Totale breedte (mm)</b>	800
<b>Totale hoogte (mm)</b>	100
<b>Gewicht (kg)</b>	51
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976020143