


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6404VZ Handtrekwagen



Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekoog.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1000
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	490
Totale lengte (mm)	1545
Totale breedte (mm)	800
Totale hoogte (mm)	1190
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	400 x 74
Uitvoering	offen
Gewicht (kg)	89
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976214221