

Información sobre productos

73 06 160

KNIPEX X-Cut®

Alicate de corte diagonal compacto
Gran efecto palanca

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Corta desde los hilos más finos hasta cables de varios conductores y cuerda de piano
- Potente, ligera y universal
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso
- Eje de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo duro y consistente
- Gran apertura para cables gruesos
- Corte preciso incluso con hilos finos de Cu
- Diseño compacto, para ahorrar peso
- Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción
- 40 % de ahorro en fuerza en comparación con alicates de corte diagonal convencionales de la misma longitud
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	73 06 160
EAN	4003773075141
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	175 g
Dimensiones	160 x 60 x 28 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,8 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,7 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,2 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 12,0 mm
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



