

## Informazione prodotto

# 74 02 180

## Tronchese laterale per meccanica tipo forte

DIN ISO 5749

- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



### Generico

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Art. No.         | 74 02 180                           |
| EAN              | 4003773023074                       |
| Esecuzione       | bonderizzata nera                   |
| Testa            | pulita                              |
| Manici           | rivestiti in materiale bicomponente |
| Peso             | 273 g                               |
| Dimensioni       | 180 x 53 x 21 mm                    |
| Norma            | DIN ISO 5749                        |
| REACH conformità | non contiene SVHC                   |
| RoHS conformità  | non applicabile                     |

### Caratteristiche tecniche

|   |          |
|---|----------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 3,8 mm |
| Valori di taglio filo duro (diametro)             | Ø 2,7 mm |
| Valori di taglio filo armonico (diametro)         | Ø 2,2 mm |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

