

Información sobre productos

95 31 280

Cortacables
(tipo carraca)



- Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
- Adecuado para secciones de 4 x 150 mm² en cable de aluminio
- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- No apto para cables de acero, cables trenzados y conductores de hilos finos (muy flexibles)
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca
- Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
- Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil
- Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

MM

Información general	
Núm. de artículo	95 31 280
EAN	4003773043942
Alicate	negro, lacado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	860 g
Dimensiones	280 x 131 x 34 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	380 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 52 mm
MCM	750

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



95 31 250/280: Funda de brazo fijo con superficie de apoyo al cortar



Efecto carraca, posibilidad de dos velocidades , para un corte más fácil



95 31 280: Gran capacidad de corte: máximo 52 mm de diámetro / 380 mm²