

Broszura informacyjna

95 39 315 A01

Zestaw naprawczy ostrza ruchomego do 95 32 315 A i 95 36 315 A



- Przecinają kable zbrojone drutem stalowym o średnicy do 45 mm / 380 mm² (np. 4 x 95 mm²) przy pomocy jednej lub dwóch rąk
- Szybko. Poręcznie. Bezpiecznie.
- Proste w obsłudze dzięki niewielkiej masie (800 g) i zwartej konstrukcji (długość 315 mm) – mogą być używane w miejscach o ograniczonym dostępie
- Ostrza precyzyjnie szlifowane i hartowane indukcyjnie umożliwiają czyste cięcie bez deformowania krawędzi
- Innowacyjny trójstopniowy mechanizm zapadkowy o wysokim przełożeniu
- Z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia
- Nieodpowiednie do cięcia kabli ACSR oraz lin stalowych!
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna

| | |
|---------|------------------|
| Nr art. | 95 39 315 A01 |
| EAN | 4003773078586 |
| Waga | 239 g |
| Wymiary | 90 x 62 mm |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych