

## Productinformatie

# 98 20 10

- Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Hoekige handgreep, rolt niet weg
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal

## Schroevendraaiers voor sleufschroeven

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Algemeen	
Artikel-nr.	98 20 10
EAN	4003773026396
Punt	gebruineerd
Benen	geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest
gewicht	184 g
Afmetingen	320 x 33 x 34 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Kling	200 mm
Lengte van de niet geïsoleerde punt	15 mm
Greep	120 mm
Breedte van de sleuf	10,0 mm
Dikte van de snijkant	1,6 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen