

fetra handtrekwagen

draagvermogen 1000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 wanden
(draadgaas), lengtewanden
uitneembaar, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden op plaatstaal-velg



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118709



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 1000 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 wanden (draadgaas), lengtewanden uitneembaar
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schaaldissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand rechthoekig

- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	antislip
type wagen	handtrekwagen	platform uitvoering	Waterdicht
draagvermogen	1000 kg	wagen uitrusting	excl. uitrusting
constructies	4 wanden (draadgaas)	wielen aantal/soort	4 wielen
constructies functie	lengte wanden uitneembaar	banden	lucht
lengte laadvlak	1200 mm	materiaal velg	plaatstaal
breedte laadvlak	800 mm	wiellager	wiellager
materiaal	staal	wielstand	rechthoekig
hoogte	1000 mm	type rem	automatische rem
sturing	draaischemelbesturing met kogelkrans	rem functie	werkt op de voorwielen
stuurstang	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	kleur	briljantblauw // RAL5007
veiligheidsgreep	ja	norm	EN 1757-3 (rem)
Laadvlak L x B	1200 x 800 mm	garantie	10 jaar
euronorm	nee	gewicht	101 kg
materiaal platform	zeefdrukplaat		