

fetra tafelwagen

draagvermogen 400 kg, 2 niveaus met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van plaatstaal, oliedicht gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 118779



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Tafelwagens

Draagvermogen 400 kg









tafelwagen




- draagvermogen 400 kg
- 2 niveaus met opvanglegborden
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- etage(s) van plaatstaal, oliedicht gelast
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	400 kg	uitrichting duwbeugel	horizontaal
lengte laadvlak	850 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	500 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	2 stuks	banden	TPE
etagetyp	opvanglegborden	wiel-ø	160 mm
materiaal etage(s)	plaatstaal	wiellager	groefkogellager
etage(s) uitvoering	oliedicht gelast	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
hoogte	865 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal verwerking	gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	garantie	10 jaar
constructies	geen	gewicht	37 kg

Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
146367		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158759		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 160 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225605		anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 916 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225625		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 500 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309734		wiel, met polyamide-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar