

## RAU

### werkbank

#### Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 880 x 1500 x 700 mm, tafelblad van beuken, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 voeten met neerlaatbare wielen, uitrusting: 1 legbord, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



# RAU.



Artikelnummer: 148666



## RAU Werkbank Serie 8000

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 880 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van beuken
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 voeten met neerlaatbare wielen
- uitrusting: 1 legbord, 1 duwbeugel
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met rubber-banden op polypropyleen-velg

- wiel Ø 100 mm
- Leveringstoestand voorgesamonteerd
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	tafel	materiaal plaat	beuken
type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
uitvoering frame	4 voeten met neerlaatbare wielen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
vorm onderstel	4-voetonderstel	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	880 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1500 mm	legborden	1 stuks
diepte	700 mm	verrijdbaar	ja
dikte plaat	40 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	450-1250 kg	banden	rubber
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal velg	polypropyleen
elektrisch geleidend	nee	wiel-ø	100 mm
werkbank uitrusting	1 legbord, 1 duwbeugel	levering	voorgesamonteerd
uittrekbare lade	90 %	garantie	10 jaar
uittrekrail lade	op wielen	gewicht	86,42 kg
greep	greeplijst		