

Hanselifter

lifter

MES100-15

draagvermogen 100 kg, platform
lengte x breedte 470 x 600 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, vorkrollen met
polyurethaan-banden, hefhoogte
1500 mm / verlaagde hoogte 135
mm

Artikelnummer: 149145



Hanselifter Lifter MES100-15

Draagvermogen 100 kg

lifter

- draagvermogen 100 kg
- platform lengte x breedte 470 x 600 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden
- vorkrollen met polyurethaan-banden
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 135 mm
- van staal in blauw
- bediening heffing handmatig met slinger
- hoogte x lengte x breedte 1830 x 840 x 600 mm
- gewicht 48 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal platform	PVC
hefwagentype	lifter	hoogte	1830 mm
draagvermogen	100 kg	breedte	600 mm
breedte platform	600 mm	lengte	840 mm
lengte platform	470 mm	draaicirkel	800 mm
hefhoogte (max.)	1500 mm	materiaal zwenkwiel	polyurethaan

hefhoogte (min.)	135 mm	materiaal vorkwielen	polyurethaan
bediening heffing	handmatig met slinger	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
bediening wielonderstel	handmatig	kleur	blauw
materiaal	staal	gewicht	48 kg