

Rollcart chariot à plateaux

force 250 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
575 mm, plateau(x) en MDF en
hêtre, châssis avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL5010 bleu gentiane, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 158134



Rollcart Chariot à plateaux






Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 575 mm
- plateau(x) en MDF en hêtre
- plateau(x) avec rebord antichute
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1500 x 1090 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	575 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1500 mm	Ø de roue	160 mm
nombre de plateaux	3 pièce	roulement	roulement rainuré à billes
charge	250 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau plateau(x)	MDF	matériau de boîtier	acier
Couleur du plateau	hêtre	conducteur d'électricité	non
équipement plateau(x)	rebord antichute	poignée	0 pièce
matériau	acier	rabattable	non
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
longueur	1090 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	600 mm	Poids	55 kg

Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal