

Thurmetall elektrische kast met openslaande deuren

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm, stekker uitvoering FR, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



THURMETALL



Artikelnummer: 158431

Thurmetall elektrische kast met openslaande deuren

Uitvoering FR

elektrische kast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm
- constructie van plaatstaal
- uitgerust met bodems, elektrische module, eindschakelaar
- stekker uitvoering FR
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 100 kg
- Stofdicht te sluiten via dubbele openslaande deur met venster
- deuropeningshoek 115 °
- draaigreep
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	elektrische kast	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
plaats van toepassing	binnen	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele openslaande deur	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	580 mm	afsluitbaar	ja
land	uitvoering FR	scheidingswand	nee
kast uitrusting	bodems, elektrische module, eindschakelaar	vergrendeling	tweezijdig
legborden / schappen aantal	4 stuks	openingshoek deur	115 °
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	100 kg	verrijdbaar	nee
stekkerplaatsen aantal	9 stuks	WEEE-registratienummer	DE47480210
aansluiting	aansluiting voor FR	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal	plaatstaal	merk volgens EAR-registers	Thurmetall
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	84,31 kg