

Tablette de rétention fixe

volume de rétention 360 l, hauteur x largeur x profondeur 315 x 1780 x 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 200776



Tablette de rétention fixe

pour rayonnage à palettes

Tablette de rétention fixe

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- volume de rétention 360 l
- hauteur x largeur x profondeur 315 x 1780 x 1300 mm
- s. caillebotis
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités





Détails techniques

type de stockage de produits dan rayonnage








surface galvanisé

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| type de bac de rétention | Tablette de rétention fixe | équipement bac de rétention | aucun |
| lieu de stockage | à l'abri | possibilité de passage au-dessous | oui |
| volume de rétention | 360 l | garde au sol | 100 mm |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | gerbable | non |
| construction (autorisation) | construction du bac de rétention agréée par les autorités | roulant | non |
| hauteur | 315 mm | pour travée | 1800 mm |
| largeur | 1780 mm | exécution couleur | galvanisé |
| profondeur | 1300 mm | module | Tablette de rétention fixe |
| matériau | acier | Poids | 101 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 200805 |  | revêtement PE pour bac de rétention, pour hauteur x largeur x profondeur 322 x 1780 x 1300 mm, pour Stockage de fûts, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 220689 |  | Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, composé de 2 segments, largeur 1825 mm, grosseur de la maille 33 x 33 mm, en acier galvanisé à chaud |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 148928 |  | protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 550 x 126 x 104 mm, pour largeur du montant du rayonnage 60 - 85 mm, en polyéthylène, coloris jaune, pour fixation par fermeture velcro |
| 200803 |  | Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm |
| 510903 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |
| 526779 |  | douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural |

