

ZARGES

échelles de sécurité

R13step B

accès double face, 2 x 10 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), longueur de lisse 2,83 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219742



ZARGES Escabeau de sécurité R13step B

Spécialement pour zones d'utilisation huileuses ou humides

échelles de sécurité






- accès double face
- 2 x 10 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,83 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- posé hauteur x largeur 2620 x 650 mm
- poids 14,7 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie



Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| technique de montée | escabeau | roulant | non |
| type d'échelle | échelles de sécurité | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| matériau | aluminium | équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement |
| utilisation | double face | étrier de sécurité | non |
| Longueur de lisse | 2,83 m | protection contre l'écartement | oui |
| hauteur de travail | 4,15 m | bac | non |
| nombre de marches | 2 x 10 | surface de longerons | anodisé |
| type de marche/d'échelon | marches avec revêtement R13 | Pour escalier | non |
| profondeur des marches | 80 mm | soubassement | pieds d'échelle amovibles |
| hauteur | 2620 mm | norme | DIN EN 131 professional |
| largeur | 650 mm | garantie | 10 années |
| rabattable | oui | Poids | 14,7 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 215697 |  | corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique |
| 221336 |  | chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein |
| 227867 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu |
| 523835 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir |