

Cemo debietmeter voor antivriestrolley

meetbereik 6 - 100 l/min, aansluiting
1" buiten

Artikelnummer: 220848



Cemo debietmeter

debietmeter voor antivriestrolley

- meetbereik 6 - 100 l/min
- aansluiting 1" buiten
- voor de rechtstreekse montage op de pomp
- behuizing van kunststof

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	accessoire	accessoire functie	voor de rechtstreekse montage op de pomp
type tankinstallatie	antivriestrolley	materiaal behuizing	kunststof
meetbereik	6-100 l/min	gewicht	0,5 kg
aansluiting	1" buiten		