


tapis antifatique

Amsterdam

tapis, hauteur x longueur x largeur 14 x 910 x 600 mm, résiste au feu, en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en gris, anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs, résistant contre les huiles et produits chimiques



Numéro d'article: 235469

tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts, mais aussi cabinets d'architecture ou supermarchés / pour sollicitations élevées
- tapis
- hauteur x longueur x largeur 14 x 910 x 600 mm
- en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en gris
- bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181
- résiste au feu selon la classe de protection incendie Bfl-S1, certification NFSI®

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| équipement du poste de travail | revêtement de sol | largeur | 600 mm |
| revêtement de sol | tapis antifatigue | équipement revêtement de sol | bordures biseautées, support anti-dérapant |
| confection | tapis | fonction revêtement de sol | anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs |
| convient pour (secteurs) | zones sèches, industrielles | conducteur d'électricité | non |
| convient pour (application) | sollicitations élevées | difficilement inflammable | non |
| lieu d'utilisation | intérieur | résistance | Huiles, produits chimiques |
| matériau de surface de roulement | vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC | à manutentionner | oui |
| surface de revêtement de sol | profilé en tôle larmée | coupe-feu | résiste au feu |
| couleur | gris | norme | DIN 51130 // BGR 181 |
| hauteur | 14 mm | certification | classe de protection incendie Bfl-S1 // NFSI® |
| longueur | 910 mm | Poids | 4 kg |

Accessoires

235625



nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm

221861



chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

227867



casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu

227891



chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute