

## fetra wagen met zijbeugel MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
platform van hout, opbouw 4 haken,  
constructie van staal (gelast) met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5007 briljantblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met TPE-banden



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Artikelnummer: 353689

## fetra Wagen met zijbeugel MULTIVARIO

### Draagvermogen 600 kg

wagen met zijbeugel









- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform van hout
- opbouw 4 haken
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	briljantblauw // RAL5007
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	wagen met zijbeugel	euronorm	nee
draagvermogen	500 kg	schuifbeugel	4 stuks

laadhoogte	270 mm	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	TPE
materiaal platform	hout	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
constructies	4 haken	wielstand	rechthoekig
hoogte constructies	750 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
nestbaar	nee	garantie	10 jaar
materiaal onderstel	staal	gewicht	44 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

## Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119615		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw