

## Bauer opvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 216 l, hoogte x breedte x diepte 290 x 1200 x 1200 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 407820



**BAUER**  
TUBLOHN



## Bauer Opvangbak





opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 216 l
- hoogte x breedte x diepte 290 x 1200 x 1200 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	verzinkt
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
capaciteit	4 x 200 liter vat	materiaal rooster	staal
opvangvolume	216 l	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	290 mm	stapelbaar	nee
breedte	1200 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1200 mm	gewicht	91 kg

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm

