


Gmöhling bacs de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 288 x
564 x 360 mm, capacité 50 l, en
aluminium naturel, parois plein



GMÖHLING



Numéro d'article: 471663

Gmöhling Bac de transport en aluminium

bacs de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 288 x 564 x 360 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 270 x 544 x 340 mm
- capacité 50 l
- en aluminium naturel
- parois plein
- poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	structure de cloison	plein
norme européenne	non	domaine d'utilisation	logistique au sein de l'entreprise
capacité	50 l	convient pour aliments	oui
matériau	aluminium	convient pour les convoyeurs à r	oui
hauteur	288 mm	considération comme matière dang	non
hauteur intérieure	270 mm	dispositif de support	poignées
longueur	564 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	544 mm	couleur	aluminium naturel
largeur	360 mm	possibilité de passage au-	non

		dessous
largeur intérieure	340 mm	modèle avec patins
couvercle	en accessoires (non compris)	Poids 3 kg
gerbable	oui	

Accessoires

493112		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 564 x 360 mm, hauteur de charge 150 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493167		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 564 x 360 mm, hauteur de charge 440 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
510969		Poignée, pour plateau roulant, en aluminium anodisé

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion