

## Conische bak

hoogte x Ø 400 x 650 / 500 mm,  
inhoud 80 l, van polyethyleen, in wit

Artikelnummer: 503776



## Conische bak

### met versterkte rand

Conische bak

- hoogte x Ø 400 x 650 / 500 mm
- hoogte x Ø binnen 380 x 600 / 490 mm
- inhoud 80 l
- van polyethyleen
- in wit
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- uitgerust met ingespoten frame van aluminium buizen
- eenvoudig transport door draaggrepen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

## Technische details

baktype	Stapelbak	nestbaar	ja
euronorm	nee	vouwbaar	nee
inhoud	80 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	400 mm	vloerconstructie	gesloten
binnenhoogte	380 mm	bak uitrusting	ingespoten frame van

		aluminium buizen
diameter	650 mm	plafond nee
binnendiameter	600 mm	geschikt voor levensmiddelen ja
bodemdiameter	500 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe nee
bodemdiameter binnen	490 mm	temperatuurbestendigheid -40 °C tot +60 °C
vorm	conisch	draaginstallatie draaggrepen
materiaal	polyethyleen	kleur wit
stapelbaar	nee	gewicht 3,67 kg

## Gerelateerde Producten

503779



transportwagen, Voor 80 l conische bak, frame van staal galvanisch verzinkt

## Dit past ook bij ...

202875



sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag