

## stumpf afvalverzamelaar

niet-brandbaar, Inhoud 1 x 60 l,  
hoogte x breedte x diepte 790 x 380  
x 320 mm, romp van staal met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL7016 antracietgrijs, deksel van  
staal in geel, onderbouw 2  
voorwielen

Artikelnummer: 504178



## stumpf Afvalverzamelaar

afvalverzamelaar



- legbord
- niet-brandbaar
- Inhoud 1 x 60 l
- hoogte x breedte x diepte 790 x 380 x 320 mm
- met klep
- zelfsluitend
- kop afneembaar
- Eenvoudig te legen via hoofdedeelte
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

- deksel van staal in geel
- onderbouw 2 voorwielen
- getest conform DIN 4102 BK A1
- 5 jaar garantie

## Technische details

verwijdermiddel	afvalverzamelaar	afdak	nee
plaats van toepassing	binnen	kleur deksel	geel
opstelling	legbord	materiaal romp	staal
inhoud	60 l	oppervlak romp	m. poedercoating
verzameleenheid	1 stuks	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
hoogte	790 mm	materiaal deksel	staal
breedte	380 mm	leging via	hoofdgedeelte
diepte	320 mm	stapelbaar	nee
brandveiligheid	niet-brandbaar	onderbouw	2 voorwielen
binnenbak	nee	vorm	hoekig
verrijdbaar	ja	garantie	5 jaar
plafond	ja	norm	DIN 4102 BK A1 (getest)
type deksel	klep	gewicht	22 kg
deksel functie	zelfsluitend		

## Gerelateerde Producten

204819		stickerset voor afvalverzamelaar, glas, papier, kunststof, metaal, bioafval en restafval
528180		vuilniszak, inhoud 60 l, van kunststof

## Dit past ook bij ...

468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
501813		aluminium bakwagen, draagvermogen 200 kg, inhoud 430 l, hoogte x lengte x breedte 835 x 1130 x 630 mm, met massief rubber-banden
505173		presentatiehoes, DIN A3 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel