

Bauer

Kiepwagen voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm, inhoud 1 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw wielen en vorkslaffen



Artikelnummer: 518701



Bauer Kiepwagen voor spaanders

met vorkslaffen

Kiepwagen voor spaanders

- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm
- hoogte stortkant 870 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 180 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- materiaaldikte 2 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versteviging
- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende


zinklaag

- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	breedte vorkslaffen	170 mm
inhoud	1 m ³	afstand vorkokers	465 mm
hoogte	1290 mm	kraan	ja
lengte	1420 mm	stapelbaar	nee
breedte	1340 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	870 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	plaatstaal	oppervlak	verzinkt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur uitvoering	verzinkt
materiaaldikte opvangbak	2 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
stabiliteit/versteviging/schoren	ijzeren versteviging	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	banden	Massief rubber
gelijkvloerse leging	ja	wiel-ø	250 mm
onderrijdbaar	ja	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	180 kg
hoogte vorkslaffen	55 mm		

Gerelateerde Producten

500416		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 1 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs