

stumpf

universele kast

Serie 2000

hoogte x breedte x diepte 1800 x 1000 x 500 mm, 8 niveaus met opvanglegborden, Met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522026



stumpf Gereedschapskast Serie 2000

met opvanglegbord

universele kast




- geschikt voor industrie- en ambachtsbedrijven, werkplaatsen en laboratoria
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 1000 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- deuropeningshoek 105 °
- van hoogwaardig dun plaatstaal, stevig gelast
- 8 niveau(s) met opvanglegborden
- Met scheidingswand
- dubbele vleugel deur
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	universele kast	afsluitbaar	ja
geschikt voor (branches)	industrie- en ambachtsbedrijven, werkplaatsen, laboratoria	sluitsysteem	cilinderslot
geschikt voor (product/materiaal)	handgereedschap, kleine onderdelen, kleinemballage, laboratoriumbenodigdheden	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1800 mm	materiaal	staal
breedte	1000 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	500 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	8 stuks	scheidingswand	ja
legbord-/niveautype	opvanglegborden	openingshoek deur	105 °
draagvermogen legbord	50 kg	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	90 kg

Gerelateerde Producten

522035		Stalen bodem voor werkplaatkast, breedte x diepte 500 x 500 mm, draagvermogen 30 kg, van staal
522036		Stalen bodem voor werkplaatkast, breedte x diepte 1000 x 500 mm, draagvermogen 30 kg, van staal
946374		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte x diepte 1000 x 500 mm, in zwart

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221133		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, oudroze, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm
221318		poetsdoek, van katoen/polyester, vliesstof, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, grijs

221350		kartonnen stellingbak, inhoud 5 l, hoogte x breedte x diepte 112 x 151 x 351 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
222682		handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood