

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 25 mm, naaf met kogellager, Dubbele rem, velg van kunststof, velg met draadvangkappen, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526451



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 75 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 28 x 6 mm
- naaf met kogellager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	kogellager
bouwmodel	zwenkwiel	rem	Dubbele rem
draagvermogen	60 kg	draadvangkappen	ja

banden	TPE	totale hoogte	103 mm
wiel-ø	75 mm	naaflengte	28 mm
materiaal velg	kunststof	naafboorgat	6 mm
wiellager	kogellager	wielbreedte	25 mm
bevestigingselement	ruggat	uitlading	38 mm
elektrisch geleidend	nee	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
ruggat	10,2 mm	oppervlak behuizing	verzinkt

Gerelateerde Producten

526452



wiel, draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 25 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken