

Sjorkettingen (Grade 10)



Sjorkettingen worden toegepast voor het veilig zekeren van zware lasten over de weg, per spoor, vlieg- en scheepstransport. De sjorkettingen zijn uitgevoerd met een ratelspanner, lasthaken met veiligheidsklep, inkortklauw met een beveiliging welke het lostrillen van de ketting voorkomt tijdens het transport. De ratelspanner geeft de voorspankracht gecontroleerd door aan de kettingen.

Kenmerken

- Volgens EN 12195-3.
- Ratelspanner met uitdraai-borging.
- Lange zijde is inkortbaar door de inkortklauw met beveiliging.
- Veiligheidslabel met werklust en spankracht.
- Kettingen en toebehoren Grade 10, spanner Grade 8
- Standaard werk lengte 3,5 m.

BELANGRIJK!

- Iedere lading, onafhankelijk van zijn gewicht, moet gezekerd worden.
- Sjorkettingen zijn niet geschikt voor het hijsen van een last.
- Verleng de hendel nooit met een pijp om meer kracht te kunnen zetten.
- Belast kettingen, haken en spanner nooit over scherpe kanten.
- Gebruik hoekbeschermers of geleidingen bij scherpe kanten (r hoek < diam.ketting).
- Sjorkettingen met opgerekte of verbogen schakels, scheuren etc. mogen niet meer gebruikt worden.
- Bij twijfel altijd laten inspecteren en/of repareren door bevoegde personen of instanties.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Minimale breeksterkte (daN)	Kettingdiameter (mm)	H (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Sjorketting 8mm	3150	5000	10000	8	355	3,5	12	3025108
Sjorketting 10mm	3150	8000	16000	10	355	3,5	19	3025110
Sjorketting 13mm	3150	13400	26800	13	355	3,5	33	3025113


TLB-R kettingspanners (Grade 8)



Kettingspanner TLB-R - Grade 8 volgens EN 12195-3.

Kenmerken

- Volgens EN 12195-3.
- Kettingspanner met ratelmechanisme.
- Inkorthaken met beveiliging.
- Voorzien van uitdraaiblokkering.
- Gesmede uitvoering.
- Licht functionerend.
- In combinatie met Grade 8 ketting.



Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Minimale breeksterkte (daN)	Kettingdiameter (mm)	G (mm)	H (mm)	Lmin (mm)	Lmax (mm)	Spanwijdte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TLB- 7R 8	3150	4000	8000	8	12,7	355	595	780	185	4,9	3023010
TLB- 8R 10	3150	6300	12600	10	14	355	620	790	170	5,5	3023013
TLB-10R 13	3150	10000	20000	13	16,5	355	685	885	200	7,4	3023016
TLB-13R 16	3150	16000	32000	16	23,5	381	825	1055	230	12,5	3023017