

APC Replacement Battery Cartridge #27
Part Number: RBC27



Technische Daten

Batterien und Überbrückungszeit

Battery Volt-Amp-Hour Capacity	864
Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Akkumontage	Batteriepatrone enthalten
Akkuhersteller	Panasonic
Expected Battery Life (years)	3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Hinweis zur Akkuaustauschkassette	The SU48R3XLBP requires two(2) RBC27's.

Abmessungen

Nettogewicht	24.00 Pfund (lbs.) (10.91 kg)
Maximale Höhe	4.25 inches (108 mm)
Maximale Breite	6.50 inches (165 mm)
Maximale Tiefe	22.50 inches (572 mm)
Versandgewicht	26.20 Pfund (lbs.) (11.91 kg)
Frachtbreite	12.25 inches (311 mm)
Frachthöhe	11.00 inches (279 mm)
Frachttiefe	29.00 inches (737 mm)
Palette Units	24.00

Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 zähler)
Lagerungstemperatur	-5 - 45 °C (23 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 zähler)

Conformance

Standardgarantie	1 Jahr Reparatur oder Ersatz
------------------	------------------------------

Eigenschaften:

- Hot-Swap-Batterien
- Plug-and-Play installation

Unterstützte Modelle:

- SU2200RMXL3U
- SU2200RMXLI3U
- SU3000RMXL3U
- SU3000RMXLI3U
- SU48R3XLBP
- SU48RMXLBP3U