Rollcart

ESD-Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung





Artikelnummer: 158354

Rollcart ESD-Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg

ESD-Schiebebügelwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Plattform elektrisch leitfähig
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung

Technische Details					
Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein		
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein		
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		
Traglast	500 kg	Bereifung	TPE		
elektrisch leitend	ja	Radlager	Rillenkugellager		
Ladehöhe	285 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern		
Ladeflächenlänge	1000 mm	Durchmesser Rad	200 mm		
Ladeflächenbreite	700 mm	Höhe	990 mm		

Material Plattform	Holz	Länge	1120 mm
Plattform Ausführung	elektrisch leitfähig	Breite	700 mm
Aufbauten	keine	Farbe	enzianblau // RAL5010
nestbar	nein	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz, elektrisch leitfähig beschichtet
Material	Stahl	Gewicht	29 kg
Schiebebügel	1 Stück		

Zubehör				
157958	0	Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm		
158397	T	Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar		
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm		
158404	A.	Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff		
158420	A	Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4		
158421	A	Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4		
158425	A.	Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar		