

Raja Vierwandwagen



Ladefläche Länge x Breite 1300 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 4 Wände (Stahlrohr), Konstruktion aus Stahl, 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 221339

Raja Vierwandwagen für den Transport schwerer Ladung

Vierwandwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1300 x 680 mm
- Plattform aus Holz mit Gummibelag
- Aufbau 4 Wände (Stahlrohr)
- Konstruktion aus Stahl
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1300 x 680 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Vierwandwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	1300 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	680 mm	Rad-Ø	200 mm
Material Plattform	Holz	Höhe	1000 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Länge	1300 mm
Aufbauten	4 Wände (Stahlrohr)	Breite	680 mm

nestbar	nein	Gewicht	39,48 kg
Material Gestell	Stahl		