

META

Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 503314



Das Lagersystem



META Steckregal

mit Anschlagkante

Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 336 mm
- Feldlast 900 kg
- Fachlast 80 kg

- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	300 mm
Regaltyp	Lagerregal	Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // Sicherheitskantung
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Anbaufeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstatt, Archiv	Oberfläche Boden	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2000 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	1006 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Tiefe	336 mm	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Fachlast	80 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	900 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachbreite	1000 mm	Gewicht	19,6126 kg

Zubehör

503327



Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217213		<p>EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen</p>
227961		<p>Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz</p>
991798		<p>Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß</p>