


# Technisch specificatieblad

## FireBox T160ED met buitenbevestiging en zekeringhouder Art.-Nr. 7205754



Halogeenvrije kabeldoos met voorgemonteerde zachte kabelinvoeren, toegestaan voor het elektrische functiebehoud conform DIN 4102 deel 12. Functiebehoudklassen E30 t-m E90.

Kleur: oranje.

Compleet gemonteerde aansluiteenheid van hoogtemperatuurbestendig speciaal keramiek en gemarkeerde aardingsklem. Levering met zekeringhouder TE-FH 520 voor VDE-goedgekeurde zekering van verbruikers en 2 brandwerende ankerbouten MMS 6x50 voor plugloze bevestiging op de buitenstrips.

Nominale doorsnede vermogenskabel: tot 16 mm<sup>2</sup>. Meerdere massieve koperen aders van kleinere diameter per klem mogelijk.

Hoge beschermingsgraad IP66, slagsterkteklasse IK05.

Details over kabeltypen en -leveranciers zijn opgenomen in het algemene bouwkundig testcertificaat van het materiaaltestinstituut MPA NRW, Erwitte.



PP Polypropyleen

Opmerking extra producttekst | Aantal klemmen inclusief aardingsklem  
Binnenwerkse maat: 176x135x67 mm

### Stamgegevens

Bestelnr.	7205754
Type	T160ED 10AF
Dimensie	190x150x77
Kleur	oranje
RAL-nummer	2003
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoopenheid	1,00 Stuk


# Technisch specificatieblad

FireBox T160ED met buitenbevestiging en  
zekeringhouder

Art.-Nr. 7205754



## Technische gegevens



Lengte	190,00 mm
Breedte	150,00 mm
Zijhoogte	77,00 mm
Binnenafmetingen	176x135x67 mm
Afmetingen LxBxH	190x150x77 mm
Rijgbaar	<input type="checkbox"/>
Aantal invoeren	12,00
Aantal klemmen	6,00
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	690,00 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 x M25 5 x M32
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	E 90
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	Ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Opbouw
Nominale doorsnede	16,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	660,00 V
Beschermingsgraad	IP66
verzegelbaar	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>