



# Focusline Microprojection

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

## Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150 W
Spanning (nom.)	24 V
Spanning (nom.)	24 V

  

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Gebruiksstand	S90 [Staand $\pm 90^\circ$ of lampvoet omlaag (BDH)]

  

Eisen aan armatuurontwerp	
Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom)	3450 K
Kleurweergave-index (CRI)	100

  

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Productgegevens	
Full EOC	871150040983650
Productnaam voor bestelling	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Bestelcode	40983650
Lokale code	7158
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnummer (12NC)	923870520503
Volledige productnaam	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC - Case	8711500423122

# Focusline Microprojection

## Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 24V			mm	mm				
1CT/10X10F								

