


Digitális és analóg Durometer: HARDMATIC HH-300

Külön tartozék

No.	Leírás
264-504-5D 905338	Digimatic Mini-Processzor, CEE Típus Adatkábel (1m), 1m
64AAA964	Készlet (gumi) Keménység 30, 60, 90 Shore A, A)
811-013	Testing stand, HH-300 Series Shore A compact types
811-019	Testing stand, (A)



Indenter geometry Shore A and D



Testing stand
- Workstage dimension: Ø90 mm
- Max. specimen height: 90mm

Sorozat 811

Kompakt digitális/analóg kivitelű Durometer gumi es műanyag keménységmérő készülék jellemzői:

- Digitális/órás Durometer a következő anyagokhoz: natúr gumi, neopren, polyeszter, PVC, bőr, thiokol, nitrid gumi, wax, vinyl, cellulóz acetát, üveg polystyren, stb.
- Kompakt kivitel
- Shore keménység "A", "D" és "E".

Shore A

Modell	HH-331	HH-332	HH-335	HH-336	HH-335-01	HH-336-01
No.	811-331-10	811-332-10	811-335-10	811-336-10	811-335-11	811-336-11
Shore Skála	Shore A	Shore A	Shore A	Shore A	Shore A	Shore A
Behatólést b	ø 1,25 mm	ø 1,25 mm	ø 1,25 mm	ø 1,25 mm	ø 1,25 mm	ø 1,25 mm
Behatólést d	ø 0,79 mm	ø 0,79 mm	ø 0,79 mm	ø 0,79 mm	ø 0,79 mm	ø 0,79 mm
Behatólést r	-	-	-	-	-	-
θ	35°	35°	35°	35°	35°	35°
Nyomóláb a	ø 3 mm	ø 3 mm	ø 3 mm	ø 3 mm	ø 3 mm	ø 3 mm
Nyomóláb f	ø 18 mm	ø 18 mm	44 x 18 mm	44 x 18 mm	ø 18 mm	ø 18 mm
Behatólést kiemelkedés	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Rugóerő WE, WA, WD	WA=550+75 HA [mN]	WA=550+75HA [mN]	WA=550+75 HA [mN]	WA=550+75 HA [mN]	WA=550+75 HA [mN]	WA=550+75 HA [mN]
Kijelző	Analóg Mérőóra	Digitális	Analóg Mérőóra	Digitális	Analóg Mérőóra	Digitális
Méreték (Szé x Mé x Ma)	188 x 68 x 35 mm	193 x 60 x 29,5 mm	146 x 68 x 34 mm	151 x 60 x 28,5 mm	146 x 68 x 34 mm	151 x 60 x 28,5 mm
Tömeg	0,32 kg	0,31 kg	0,3 kg	0,29 kg	0,27 kg	0,26 kg



811-331-10



811-332-10



811-335-11



811-336-11



64AAA964 Shore A