

Anbausteckdose gerade - Flansch 120x120, Befestigung 100x100




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130232
EAN	4024941947893
Produktgruppe	Anbausteckdose TE gerade
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	600 bis 690V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	120mm
Flanschmaß horizontal in mm	120mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	100mm
Bohrlochabstand horizontal in	100mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,005 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941947893
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	1,005 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941837903
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	5,251 kg
Volumen	17.062,5 ccm



4 MB 55

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	120,0	120,0	120,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	100,0	100,0	100,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	6,0	6,0	6,0			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			