



HEINE bietet mit der innovativen „GAMMA G-Serie“ latexfreie Aneroid-Blutdruckmessgeräte bester Qualität und Funktionalität bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Höchste Messpräzision und lange Lebensdauer, kombiniert mit funktionellem und modernem Design, garantieren einen zuverlässigen Dauereinsatz in Kliniken und Praxen.

„Ein-Schlauch-System“ mit neuartigem Druckmesssystem.

Die Luftventilkonstruktion mit optimierten Luftströmungswiderständen zum Messwerk sorgt für eine Dämpfung der Luftstöße während des Aufpumpens. Ein gleichmäßiger, stoßfreier Lufteinlass in das Messwerk ist garantiert. Ein Vorteil, der bisher nur mit Doppel-Schlauch-Systemen möglich war.

GAMMA G Serie / Anerkannte klinische Validierung.

Entsprechend dem Protokoll der europäischen Union über Bluthochdruck verfügen die HEINE GAMMA G® Blutdruckmessgeräte über die anerkannte klinische Validierung. Bestätigt wurde die gleichbleibende Genauigkeit der GAMMA G Blutdruckmessgeräte beim systolischen und diastolischen Wert.



HEINE GAMMA G7®

Topmodell mit Drehventil und Leichtmetallkomponenten

► NEUES DESIGN !



↳ Shockproof

↳ Latexfrei

↳ Leichtmetallgehäuse

↳ 10 Jahre Garantie

- ↳ Shockproof.
- ↳ Latexfreie Materialien.
- ↳ Neuartiges Druckmesssystem. (Zum deutschen Patent angemeldet.)
- ↳ Überdrucksicheres Manometer. Korrosionsfrei.
- ↳ Mikro-Filter. Schützt Ventil und Messwerk.
- ↳ Großes HEINE Skalen-Design. Bequem ablesbar (ø 56 mm).
- ↳ Höchste Zeiger-Qualität. Exakt ausbalanciert, stabil justiert und stoßresistent.
- ↳ Großer Ball. Ermöglicht schnelles Aufpumpen der Manschette (50 % mehr Ballvolumen als herkömmliche Blutdruckmesser).
- ↳ Einzigartiges Drehventil. Fein dosierbar, schneller Luftablass, praktisch verschleißfrei; Gummianschlag gegen unerwünschtes Festklemmen.
- ↳ Gehäuseoberteil aus 2-Komponenten Aluminiumlegierung / TP-Elastomer mit stoßabsorbierendem Schutzring für Ziffernblatt und Glas.
- ↳ Gehäuseunterteil aus schlagfestem 2-Komponenten Polyamid / TP-Elastomer mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag.
- ↳ Löffel aus hochwertiger Zinklegierung. Positionierbar für Links- und Rechtshänder.
- ↳ Hochwertige 1-Schlauch-Manschette mit Klettverschluss. Waschbar.
- ↳ Ausgereifte Ergonomie. Liegt sehr gut in der Hand. Ist optimal ausbalanciert.
- ↳ 10 Jahre Garantie.*

* auf einwandfreie Beschaffenheit des Materials, die Verarbeitung und Herstellung.

GAMMA G7

komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui	M-000.09.232
komplett mit Kindermanschette, im Reißverschluss-Etui	M-000.09.233
Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette in 2 Reißverschluss-Etuis	M-000.09.554
komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschluss-Etui im 10er Pack	M-000.09.560

HEINE GAMMA G5®

Standardmodell mit Drehventil

► NEUES DESIGN !



↳ Shockproof

↳ Latexfrei

↳ Schlagfestes Polyamid-Gehäuse

- Ausstattung und Design wie GAMMA G7, jedoch:
- ↳ Gehäuse aus schlagfestem 2-Komponenten Polyamid / TP-Elastomer mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag.
 - ↳ Löffel aus Polyamid. Positionierbar für Links- und Rechtshänder.
 - ↳ 5 Jahre Garantie.*

GAMMA G5

komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui	M-000.09.230
komplett mit Kindermanschette, im Reißverschluss-Etui	M-000.09.231
Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette in 2 Reißverschluss-Etuis	M-000.09.555
komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschluss-Etui im 10er Pack	M-000.09.561

* auf einwandfreie Beschaffenheit des Materials, die Verarbeitung und Herstellung.