

IT-19" 6-fach


Artikel-Nr.: 0200x00062311

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ F
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung und Winkel-Stecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit (19")

Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Zuleitung:	1,5m H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Stecker:	CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF
Steckdosen:	Schutzkontakt Typ F
Abmessung:	478 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	470 mm

EAN: 4012096026402
VPE: 25 St.



VARIO®
LINEA