

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr. 2088762



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.





NBR Nitril-Kautschuk

Stammdaten

Art.-Nr.	2088762
Typ	171 M40
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Dimension	M40
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	50,00 Stück
Gewicht	0,05 kg/100 St.

Technische Daten



Maß D	36,00 mm
Maß S	2,00 mm
Ausführung	O-Ring
Außendurchmesser	38,00 mm
Innendurchmesser	36,00 mm
für Gewindemaß metrisch	40,00
Gewinde	M40
Größe	M40 mm
Stärke	2,00 mm