



NC3FP-BAG-1

3 polige Chassisbuchse, Lötanschlüsse, schwarz verchromtes Gehäuse, Silber beschichtete Kontakte

Traditioneller Metall-Einbaustecker mit grossen Lötpfannen für einfaches anlöten.

Features & Benefits

- Robuste, zuverlässige Metall-Einbaubuchse mit extra grossen Lötpfannen für einfaches anlöten
- Kompatibel mit Switchcraft D*M, D*F; Cannon XLB2*31, XLB2*32

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NC3FP-BAG-1
Verbindungstyp	XLR
Geschlecht	female

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 4 \text{ pF}$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	16 A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Einsteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Solder contacts
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	P

Material	
Kontaktbeschichtung	2 μm Ag over 2 μm Ni
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Verriegelungselement	Steel Ck67
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C