



## Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Pfostenbefestigungs-Vorrichtung
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-H: 430 mmB: 330 mmT: 200 mm
Montageort	Außeninstallationen auf einem Ständer Gehäuserückseite
Kompatible Produktfamilie	Thalassa (Thalassa PLM)
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 Halteschiene 2 Band



## Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - auf einem Ständer Ort
Zulässige Dauerbelastung	100 kg
Höhe	45 mm
Breite	295 mm
Tiefe	32,5 mm
Durchmesser	215 mm

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	32,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,687 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	32,0 cm
VPE 2 Breite	42,5 cm
VPE 2 Länge	10,0 cm
VPE 2 Gewicht	17,583 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------