

Datenblatt / Data Sheet

LED-Signalleuchte mit Schraubklemmen

Einbaudurchmesser 16mm

LED Signal light with screw-terminals - Mounting hole \varnothing 16mm



Ausführung / Version 12V AC/DC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182887	182888	182889	182890	182891
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58801211	58801212	58801213	58801214	58801215
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	12V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Ausführung / Version 24V AC/DC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182892	182894	182895	182896	182897
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58802411	58802412	58802413	58802414	58802415
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Ausführung / Version 230V AC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182898	182899	182900	182901	182902
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58823011	58823012	58823013	58823014	58823015
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	230V AC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Abmessungen

Dimensions:

