

## Artikeldatenblatt 1021

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1021
<b>Artikel:</b>	Unlimited L AT 3H black
<b>EAN:</b>	4255637500218
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	30 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	10,9VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	3W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,43W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C ... +40°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Unlimited L AT 3H black

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in Biorhythmus aktivierender Lichtfarbe 5.700K.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogrammscheibe (500cd/m<sup>2</sup>). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

### Abmessungen

Breite (mm): 330

Höhe (mm): 248

Tiefe (mm): 45

Nettogewicht (kg): 1,33



Maßzeichnung | dimensional drawing

