



VERB.LTG. D-SUB/AEH geschirmt 20x0.56 5m

Verbindungsleitung geschirmt f. SIMATIC ET200 SP HA von 37pol. D-SUB auf offenen Enden m. Aderendhülse beschriftet 20 Kanäle L = 5m, 0.56mm²

Zielsystem	SIMATIC ET 200SP HA
Eignung zur Verwendung	I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Modularer Anschluss
Produkt-Bezeichnung	Rundleitung konfektioniert
Betriebsdaten / Überschrift	
Betriebsspannung / bei DC	
• Nennwert	24 V
• maximal	60 V
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-30 ... +70 °C
• während Lagerung	-30 ... +70 °C
Allgemeine Daten / Überschrift	
Eignung zum Zusammenwirken	
• Eingangskarte SPS	Nein
• Ausgangskarte SPS	Ja
Eignung zur Verwendung	
• digitale Signalübertragung	Ja
• analoge Signalübertragung	Nein
Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein / Überschrift	
Anzahl der Kanäle	10
Ausführung der Leitung	Rundleitung
Leitungslänge	5 m
Polzahl	20
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	20
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,56 mm ²
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	10 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Kennzeichnung / der Ader	Kennzeichnungsclip
Ausführung des Schirms	Geflechschirm
Steckertyp	D-Sub Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	Buchsenleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 1	37; Seite Steuerung
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	Aderendhülse
Polzahl / an der Schnittstelle 2	20; nummeriert
Eignungsnachweis	
• cULus-Zulassung	Nein
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	WG
Nettogewicht	0,6 kg
letzte Änderung:	30.04.2024

