

Thurmetall PC-Schrank Small-Combi

Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 605 x 723 mm, Monitorfach, Tastatur- und Mausablage, Steckdosenleiste mit Schalter, Stecker Ausführung FR, Korpus in taubenblau, Front in hellblau

Artikelnummer: 146124



THURMETALL

Thurmetall Computerschrank Small-Combi

Ausführung FR

PC-Schrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 605 x 723 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Monitorfach, Tastatur- und Mausablage
- passend für Monitor bis 21"
- Steckdosenleiste mit Schalter
- Stecker Ausführung FR
- Glas-/Stahl-Flügeltür
- 2 Ebene(n)
- 1 Boden ausziehbar
- Traglast je Ebene 75 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Lüftungssystem mit Filter
- Schutzart IP51: Staubablagerung im Inneren, senkrecht fallende Tropfen
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus in taubenblau
- Front in hellblau

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schranktyp	PC-Schrank	fahrbar	nein
Türtyp	Glas-/Stahl-Flügeltür	Ländervariante	Ausführung FR
Höhe	1600 mm	Farbe Front	hellblau
Breite	605 mm	Farbe Korpus	taubenblau
Tiefe	723 mm	abschließbar	ja
passend für Monitor	Monitor bis 21"	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Monitorfach, Steckdosenleiste, Böden	IP Schutzart	51: Staubablagerung im Inneren, senkrecht fallende Tropfen
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Material	Stahl
Ausziehböden	1 Stück	Gewicht	84,5 kg
Traglast Fachboden	75 kg		