

Regal-Bodenwanne

Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 565 x 2180 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 200801



Regal-Bodenwanne

für Palettenregal



Regal-Bodenwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 565 x 2180 x 1300 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Technische Details

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Regal | Auffangwanne Ausstattung | Gitterrost |
| Auffangwannentyp | Regal-Bodenwanne | Material | Gitterrost Stahl |
| Lagerort | unter Dach | Oberfläche | Gitterrost verzinkt |
| Auffangvolumen | 1000 l | unterfahrbar | ja |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | Unterfahrhöhe | 100 mm |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise der Wanne behördlich zugelassen | stapelbar | nein |
| Höhe | 565 mm | fahrbar | nein |
| Breite | 2180 mm | für Feldweite | 2200 mm |
| Tiefe | 1300 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Material | Stahl | Modul | Regal-Bodenwanne |
| Oberfläche | verzinkt | Gewicht | 304 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|---|
| 200811 |  | PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Höhe x Breite x Tiefe 542 x 2180 x 1300 mm, für IBC/KTC-Lagerung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 220689 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite 1825 mm, Maschenweite 33 x 33 mm, Aus Stahl feuerverzinkt |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 148928 |  | Regalanfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 550 x 126 x 104 mm, für Regalstützenbreite 60 - 85 mm, Aus Polyethylen in gelb, zur Befestigung mit Klettverschluss |
| 200803 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 510903 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 523822 |  | Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |

526779



Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage