

## VARIOfit Kastenwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 970 x 670 mm, Höhe x Länge x Breite 1150 x 730 x 1130 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Deckel 2-fach klappbar und mit Ösen für Vorhängeschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203253



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Kastenwagen

### mit Holzwänden

Kastenwagen



- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 970 x 670 mm
- Höhe x Länge x Breite 1150 x 730 x 1130 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Deckel 2-fach klappbar und mit Ösen für Vorhängeschloss
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel	ja
Wagentyp	Kastenwagen	Deckel Funktion	2-fach klappbar
Material	Stahl	Deckel Ausstattung	Ösen für Vorhängeschloss
Material Verarbeitung	verschweißt	Material Plattform	Holz
Traglast	500 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	970 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	670 mm	Radlager	Kugellager
Höhe	1150 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Länge	730 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Breite	1130 mm	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Garantie	12 Jahre
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	88 kg

## Zubehör

203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm